

信号回線切換用送聴話器

TB10464A-01

特長

- ◆ 信号回線を使用して互いに通話を行なう機器です。
- ◆ バッテリーで駆動し、満充電で24時間使用できます。
- ◆ 通話はプレストーク方式ですので、マイクを本体に近づけてもハウリングは起きません。
- ◆ 専用ケースに収納して持ち運びできます。

プレストーク方式とはマイクのプレスイッチを押している間だけ相手に通話ができる方式です。プレスイッチを押している間は、スピーカーへの回路は切断されます。



【ケース内部】



【ケース外形図】
(単位 mm)

定格および性能

| | |
|---------------------|---|
| 定 格 電 圧 | 商用電源 AC100V(50/60Hz) (使用電源電圧範囲 AC100±10V) |
| | 鉛蓄電池 公称電圧 DC6V |
| 消 費 電 流 | 250mA 以下 (定格電圧時) |
| 充 電 時 間 | 約 8 時間(ただし電源 SW が OFF のとき) |
| 鉛蓄電池使用時 動作時間(常温) | 24 時間以上 (ただし、送信時:受信時:待機時の割合が2:2:6のとき) |
| 寸 法 W×H×D | 本体:170×103.5×180 mm(ただし突起部は除く)、ケース:188×260×160 mm |
| 質 量 | 4kg |
| 品 番 | TB10464A-01 |